

Garant**Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Ø×hel længde: 14X600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789010 14X600
GTIN	4062406262952
Artikelklasse	71C

Beskrivelse**Udførelse:**

Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrering og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kernerdiametere og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

Fordel:

- **Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **Ekstra, specielt formede kernesker: effektiv knusning af beton.**

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Spirallængde	550 mm
Hel længde	600 mm
Ø	14 mm
Skæremateriale	HM

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor