

**Garant****Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Ø×hel længde: 22X450mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789010 22X450
GTIN	4062406262907
Artikelklasse	71C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrerung og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kerner diameteren og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

**Fordel:**

- **Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **Ekstra, specielt formede kernesker: effektiv knusning af beton.**

**Anvendelse:**

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

**Bemærk:**

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	450 mm
Antal skær Z	2
Ø	22 mm
Spirallængde	400 mm
Skæremateriale	HM

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor