



Aktiverbart svejseudstyr, Type: QHCSS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Holder emner i vinkler på 45° og 90°. Temperaturbestandig op til maks. 180 °C. Perfekt til rund- og firkantør samt vinklet og fladt materiale.

Teknisk beskrivelse

Længde	111 mm
maks. temperaturbestandighed	180 °C
Bredde	29 mm
Vægt	0,7 kg
Nom. holdekraft	400 N
Højde	95 mm
Produkttype	Vinkelmagnet