

**Garant****NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 1,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162951 1,2
GTIN	4062406263683
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

**Bemærk:**

Til **pasning H7**, se nr. 162900 og 163000.

Til rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Skafttolerance	h6
Udhængslængde L <sub>1</sub>	13 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	1,2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	7,5 mm
Samlet længde L	38 mm
Ø-område	1,19 - 1,32 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,05 - 0,1 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard

Indvendig køling	nej
Skaft	DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	5 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		