

Garant**ER-udlignings-pendulholder VDI, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319785 30
GTIN	4062406263812
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. **Indstillelig radial- og vinkeludligning.** Med indvendig køling.

Anvendelse:

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	68 mm
Til ER-spændetænger	25
Skaft-Ød	30 mm
Udragende længde, A-mål	64 mm
Udligning radiale	1 mm
Passer til ER-størrelse	25
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

