

Garant**ER-udlignings-pendulholder VDI, Type: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319785 40
GTIN	4062406263829
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. **Indstillelig radial- og vinkeludligning.** Med indvendig køling.

Anvendelse:

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	32
Udragende længde, A-mål	68 mm
Skaft-Ød	40 mm
Udvendig Ø D	83 mm
Udligning radiale	1,5 mm
Passer til ER-størrelse	32
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

