

Garant**Anslagsdæmper med fjeder cylindrisk, Skaft-ØD1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319775 25
GTIN	4062406263850
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Anvendelse:**

Robust staganslag med fjederdæmpning, slebet anslagskive. Dæmpningsudligning på maks. 3 mm.

Cylindrisk udførelse egnet til alle revolvertyper. Længdejusterbart cylindrisk skaft.

Teknisk beskrivelse

Længde L	62 mm
Skaft-Ø D ₁	25 mm
L _{maks}	100 mm
Ø D ₂	35 mm
Produkttype	Anslagsdæmper