

3M**Ørepropper, niveauafhængige Peltor™, Type: EEP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097797 EEP
GTIN	511312774270
Artikelklasse	04A

Beskrivelse**Udførelse:**

De elektroniske 3M™ Peltor™ EEP-100 ørepropper er udstyret med en **støjniveauafhængig funktion** og giver dermed dynamisk regulering af udefra kommende lyde. Desuden er det muligt at forstærke svage lyde (f.eks. stemmer) og dæmpe pludseligt forekommende, høreskadende støj. På den måde er hørelsen beskyttet, mens der samtidig er mulighed for at brugeren kan orientere sig i omgivelserne og forbedret kommunikation i støjbelastede miljøer. Brugeren kan betjene høreværnet intuitivt med en knap og fra starten indstille basislydstyrken individuelt. Ørepropperne kan genoplades via et USB-stik på ladeboksen. Det lille, lette design øger komforten og forbedrer dermed brugerens accept af at skulle anvende værnemidlet. SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) med 3M™ UltraFit™ ørepropper. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) med PELTOR™ Triple C ørepropper.

Anvendelse:

Til kommunikation i krævende miljøer med kraftig og skiftende støjbelastning.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Leveringsomfang:

2 x støjniveauafhængige ørepropper, 1 x ladeboks, 1 x USB-kabel, 1 par ørepropper UltraFit™ Small, 1 par propper UltraFit™ Medium, 1 par propper UltraFit™ Large, 1 par propper Triple C.

Teknisk beskrivelse

Serie	Peltor™
SNR-værdi (dæmpningsværdi)	32 dB(A)
SNR-værdi (dæmpningsværdi)	36 dB(A)
Driftstid	16 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Norm	EN 352-2
Norm	EN 352-7
Produkttype	Høreværn