

**Garant****NC-rival ekstra lang H7, ubelagt, Nominel Ø DC: 4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 162971 4      |
| GTIN                | 4062406264291 |
| Artikelklasse       | 110           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med lange skær og venstrespiral. **Rivaler færdigslebne til pasning H7.**

**Anvendelse:**

Specielt til dybtliggende huller. Egner sig også til bundhuller.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skærlængde $L_c$                             | 19 mm           |
| Skaft-Ø $D_s$                                | 4 mm            |
| Udhængslængde $L_1$                          | 134 mm          |
| Nominel Ø $D_c$                              | 4 mm            |
| Antal skær Z                                 | 6               |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/o        |
| Skafttolerance                               | h6              |
| Tolerance                                    | H7              |
| Samlet længde L                              | 160 mm          |
| Riveovermål i Ø vejledende værdi             | 0,1 mm          |
| Belægning                                    | ubelagt         |
| Skæremateriale                               | HSS E           |
| Norm   | Fabriksstandard |
| Indvendig køling                             | nej             |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Skaft                      | DIN 1835 A med h6           |
| Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul |
| Farvering                  | uden                        |
| Produkttype                | Phillips-bit                |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu                           | egnet          | 20 m/min       | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | egnet          | 20 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 15 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 10 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 7 m/min        | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 5 m/min        | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 4 m/min        | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 5 m/min        | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 5 m/min        | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | betinget egnet | 5 m/min        | S        |
| GG (G)                        | betinget egnet | 5 m/min        | K        |
| CuZn                          | betinget egnet | 13 m/min       | N        |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |