



LED-lommelygte, Type: P3R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Kompakte lommelygter i stift- eller nøglevedhængsformat.

· **Kan vælges i batteri- eller akku-udførelse.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladestation og USB-ladekabel.

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 140 lm

Lysnet, trin 2: 20 lm

Brændetid: 2,5 h

Lysvarighed, trin 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	20 mm
Lysnet	140 lm

Producentbetegnelse	P3R
ATEX-zone	Ingen
Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-modul
Advanced Focus System (AFS)	ja
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet, trin 2	20 lm
Samlet længde	102 mm
Vægt	42 g
Antal medfølgende akkuer	1
Smart Light Technology (SLT)	nej
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Brændetid	2,5 h
Lysvarighed, trin 2	6 h
Produkttype	Lommelygte