



LED-lommelygte, Type: P3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081467 P3
GTIN	4058205009393
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Kompakte lommelygter i stift- eller nøglevedhængsformat.

· **Kan vælges i batteri- eller akku-udførelse.**

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Beskyttelsesklasse IP: IP X4

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 25 lm

Brændetid: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Smart Light Technology (SLT): nej

Antal medfølgende batterier: 1

Teknisk beskrivelse

ATEX-zone	Ingen
Batteritype	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	nej
Hoved-Ø	19 mm

Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Brændetid	6 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Producentbetegnelse	P3
Vægt	35 g
Lyskilde	LED-modul
Lysnet	25 lm
Samlet længde	90 mm
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3