

**Hårlineal bruneret i etui, Længde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460100 500
GTIN	4062406264338
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af ældet specialstål, begge faser brunerede (blændfrie).

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

Længde	500 mm
Målekantens lighedstolerance	0,004 mm
Norm	DIN 874
Materiale	ældet specialstål
Overflade, fas	bruneret (blændfri)
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

Services

KalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm	026000 500
--	------------

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm

026010 500