

**Garant****12-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631439 6
GTIN	4062406264345
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Norm:****DIN 3124-L****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	9,3 mm
Længde	50 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Drivfirkant	1/4 tomme
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats