

Garant**NC-rival ekstra lang H7, ubelagt, Nominel Ø DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162971 3
GTIN	4062406264567
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Med lange skær og venstrespiral. **Rivaler færdigslebne til pasning H7.**

Anvendelse:

Specielt til dybtliggende huller. Egner sig også til bundhuller.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	6
Udhængslængde L ₁	99 mm
Skaft-Ø D _s	3 mm
Nominel Ø D _c	3 mm
Skærlængde L _c	15 mm
Tolerance	H7
Samlet længde L	120 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,1 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	nej

Skaft	DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	5 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		