

**Målemarkør FlyMarker® mini 85/45 plus Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X4Ah****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

085759 2X4

GTIN

Artikelklasse

04F

Beskrivelse**Udførelse:**

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedelev i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel, intuitiv software med adgangskodebeskyttelse.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**
- **Brudsikkert hus.**
- **Porte: USB-A, USB-B og Ethernet.**
- **Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0 – 10,0 mm og derover.**
- **Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm på forespørgsel.**
- **Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.**
- **Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.**
- **Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)**
- **Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)**
- **Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.**
- **Fås på 15 sprog.**

Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringssystem** med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay.

Markeringsfelt: 85 × 45 mm.

- **Mere stabilt føringssystem.**
- **Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).**

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2×18 V Li-ion-akkuer**, lader.

Bemærk:

Ekstratilbehør: Magnetholdeplade nr. 085758 120/45, slagmagnet nr. 085779 120/45, søjlestativ nr. 085783 MINI.

maks. markeringsfelthøjde: 45 mm

Interface: USB-interface

Akku-kapacitet: 4 Ah

Nominel spænding: 18 V

Vægt inklusive akku: 3,2 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt inklusive akku	3,2 kg
Batteritype	Lithium-ion
Nominel spænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Skrifthøjde	10 mm
Producentbetegnelse	mini 85/45 plus
Interface	USB-interface
Antal medfølgende akkuer	2
Akku-kapacitet	4 Ah
maks. markeringsfeltbredde	85 mm
maks. markeringsfelthøjde	45 mm
Produkttype	Målemarkør

Tilbehør

Logofremstilling fra fil Type LOGO	085785 LOGO
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 110 grader	085790 110

Søjlestativ til stationær drift/brug Type MINI	085783 MINI
Magnetholdeplade til FlyMarker® mini Type 120/45	085758 120/45
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 60 grader	085790 60
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 90 grader	085790 90
Slagmagnet, ekstra kraft Type 120/45	085779 120/45