



LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: PEN



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og elegant LED-stiftlommelygte af aluminium og med praktisk holdeclips til professionel brug. Med fokuserbar lyskegle fra 10–60°.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Vægt	62 g
Hoved-Ø	16 mm
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lyskilde	LED-modul
Lommelygtefunktion	Fokus
Batteritype	Micro, AAA
Lysnet	100 - 200 lm
Brændetid	1,75 - 3,5 h
Producentbetegnelse	FLASH PEN
Antal medfølgende batterier	2
Samlet længde	153 mm

Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3