

**Gulvmarkeringsbånd ekstra kraftig, Farve: GREEN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083639 GREEN
GTIN	638060143452
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

3M™ 971 er et meget slidstærkt klæbebånd og er specielt udviklet til brug på områder med meget store belastninger. Selv på flader med konstant belastning fra gaffeltrucks og mange pallebevægelser, ses det stadig tydeligt. I tilfælde, hvor der hyppigt skiftes processer, kan det hurtigt fjernes helt, når der foretages ændringer.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Klæbekraft på stål	0,4 N/mm
Farve	grøn

Datablad

Tykkelse	0,43 mm
Trækstyrke	12,31 N/mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Bæremateriale	Vinyl
Med liner	ja
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Bredde	50 mm
Længde	33 m
Strækevne	247 %
Klæbebåndstype	enkeltidet
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Producentbetegnelse	971
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd