

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/23****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDQCL

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 107,5 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 26 mm

Midterforskydning L_3 : 15 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	15 mm
-------------------------	-------

System	QC
Samlet længde L	22 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCL
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D_{min}	26 mm
Vendeplatteskrue	269023 2
Angrebsvinkel	107,5 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skære- / skillested	20 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269023 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer	269432
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500