

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /  
plattestørrelse: QC/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCL

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 24 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 13 mm

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
----------------------------	-------------

ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
Vendeplatteskrue	269023 2
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	24 mm
Samlet længde L	20 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Skære- / skillested	20 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Serie	Master Mute
System	QC
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269023 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3
Spændeskruer	269406
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500