

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: QC/23****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDQCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 107,5 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 26 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	22 mm
-----------------	-------

ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCR
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	26 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader
Skære- / skillested	20 mm
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskrue	269023 2
Midterforskydning $L_3$	15 mm
System	QC
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 2	269023 2
Spændeskruer	269432
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500