

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: QC/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Angrebsvinkel	95 grader
---------------	-----------

Skære- / skillested	20 mm
System	QC
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	24 mm
Samlet længde L	20 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Vendeplatteskrue	269023 2
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer	269406
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269023 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500