

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDQCL

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Angrebsvinkel: 107,5 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 24 mm

Midterforskydning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269023 1
------------------	----------

Serie	Master Mute
System	QC
Skære- / skillested	20 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCL
Samlet længde L	20 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269023 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer	269431
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500