

**PVC-klæbebånd blød, Farve: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083641 BLACK
GTIN	50051115688244
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**3M™ 471F** kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: Gummi-harpiks

Farve: sort

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Med liner	nej
Bredde	50 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Producentbetegnelse	471F
temperaturbestandig op til	75 °C
Trækstyrke	31,5 N/mm
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Lagertemperatur	20 °C
Tykkelse	0,13 mm
Klæbekraft på stål	3,9 N/mm
Længde	33 m
Farve	sort
Strækevne	265 %
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbebåndstype	enkeltidet
Produkttype	Klæbebånd