

**PVC-klæbebånd blød, Farve: CLEAR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083641 CLEAR
GTIN	50051115688237
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 471F kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: Gummi-harpiks

Farve: transparent

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Bæremateriale	PVC-folie
---------------	-----------

Strækkevne	265 %
Længde	33 m
Trækstyrke	31,5 N/mm
Bredde	50 mm
Lagertemperatur	20 °C
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbekraft på stål	3,9 N/mm
Producentbetegnelse	471F
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Farve	transparent
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Tykkelse	0,13 mm
Klæbebåndstype	enkeltidet
temperaturbestandig op til	75 °C
Med liner	nej
Produkttype	Klæbebånd