

**Gulvmarkeringsbånd ekstra kraftig, Farve: ORANGE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083639 ORANGE
GTIN	638060143421
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

**3M™ 971** er et meget slidstærkt klæbebånd og er specielt udviklet til brug på områder med meget store belastninger. Selv på flader med konstant belastning fra gaffeltrucks og mange pallebevægelser, ses det stadig tydeligt. I tilfælde, hvor der hyppigt skiftes processer, kan det hurtigt fjernes helt, når der foretages ændringer.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Strækkevne	247 %

## Datablad

Farve	orange
Længde	33 m
Bredde	50 mm
Klæbekraft på stål	0,4 N/mm
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Bæremateriale	Vinyl
Med liner	ja
Klæbebåndstype	enkeltidet
Tykkelse	0,43 mm
Trækstyrke	12,31 N/mm
Producentbetegnelse	971
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd