



## PVC-klæbeband blød, Farve: RED



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083641 RED
GTIN	051115688669
Artikelklasse	08M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3M™ 471F** kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebands specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

#### Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

### Teknisk beskrivelse

Strækkevne	265 %
Lager luftfugtighed	50 %

Klæbekraft på stål	3,9 N/mm
Bæremateriale	PVC-folie
Længde	33 m
Trækstyrke	31,5 N/mm
temperaturbestandig op til	75 °C
Farve	rød
Klæbebåndstype	enkeltidet
Bredde	50 mm
Lagertemperatur	20 °C
Med liner	nej
Producentbetegnelse	471F
Tykkelse	0,13 mm
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Produkttype	Klæbebånd