

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: QC/25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 26 mm

Midterforskydning L_3 : 15 mm

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	20 mm
---------------------	-------

Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Angrebsvinkel	93 grader
Samlet længde L	20 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	26 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCR
Vendeplatteskrue	269023 2
Midterforskydning L_3	15 mm
System	QC
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269023 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer	269432
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500