

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/25****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264835 QC/25 |
| GTIN | 4251414902640 |
| Artikelklasse | 29D |

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCL

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 26 mm

Midterforskydning L_3 : 15 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------|
| Midterforskydning L_3 | 15 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|-------------|
| Mindste forborings- \varnothing D_{\min} | 26 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. |
| Vendeplatteskrue | 269023 2 |
| Samlet længde L | 20 mm |
| System | QC |
| Serie | Master Mute |
| ISO-kode vendeskærsplatte | SDUCL |
| Skære- / skillested | 20 mm |
| Angrebsvinkel | 93 grader |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærehoved |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Spændeskruer Type 2 | 269023 2 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Spændeskruer | 269432 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |