

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: QC/24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Mute
-------	-------------

System	QC
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	24 mm
Samlet længde L	21 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skære- / skillested	20 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Midterforskydning L_3	13 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCR
Vendeplatteskrue	269023 1
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 4	269022 4
Spændeskruer	269407
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 1	269023 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500