



Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™, Type: SJ356D



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.

DUAL-LOCK giver **forøget trækstyrke, let og hurtig åbning** vha. en nem „skrællebevægelse“.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	5,7 mm
Producentbetegnelse	SJ3560
Længde	5 m
Bredde	25 mm
Farve	translucent
Anvendelsesområde	Indendørs og udendørs
Klæbemiddel	akrylat
Antal genlukninger	1000

temperaturbestandig op til	-30 - 95 °C
Mindst holdbar til	12 måned
Lager luftfugtighed	50 °C
Klæbebåndstype	Burrelåsbånd
Lagertemperatur	20 °C
Klæbekraft på stål	2,6 N/mm
Produkttype	Klæbebånd