


3M**PVC-advarselsmarkeringsbånd – SET 24 dele kraftig, Farve: YB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083642 YB
GTIN	50021200045856
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.

3M™ 5702 har sort og gule striber og har en lang levetid som følge af dens modstandsdygtighed mod slid, skuring, fugt og vejrlig.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,14 mm
Producentbetegnelse	572
Farve	gul sort
Længde	33 m

Klæbekraft på stål	2,1 N/mm
Lagertemperatur	16 - 27 °C
Lager luftfugtighed	40 - 60 %
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Med liner	nej
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Bredde	50 mm
Trækstyrke	26 N/mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	18 måned
Strækkevne	170 %
temperaturbestandig op til	4 - 77 °C
Bæremateriale	PVC-folie
Produkttype	Klæbebånd

Tilbehør

PVC-advarselsmarkeringsbånd Farve YB	083637 YB
--------------------------------------	-----------