

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: STUCL

passende vendeskærsplatter: TC.. 1102..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	20 mm
---------------------	-------

Angrebsvinkel	93 grader
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	24 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	STUCL
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Samlet længde L	20 mm
Vendeplatteskrue	269023 2
System	QC
Midterforskydning L_3	13 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer	269407
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 4	269022 4
Spændeskruer Type 2	269023 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500