

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: QC/28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: STUCR

passende vendeskærsplatter: TC.. 1102..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	13 mm
-------------------------	-------

Vendeplatteskrue	269023 2
Skære- / skillested	20 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Samlet længde L	20 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	STUCR
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
System	QC
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskrue	269407
Spændeskrue Type 2	269023 2
Spændeskrue Type 4	269022 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500