

**VHB™-tape, transparent, Breddexlængde (mmxm): 19X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 4910 er yderst transparent og kan således anvendes til montering af baggrundsbelyste, lysgennemtrængelige skilte, til kunstharpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorationsmateriale og lister, navneskilte og logoer, paneler og fastgørelser af stivere.

Dobbelt-sided kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vej-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1 mm

Teknisk beskrivelse

Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Montering
Anvendelse	Fastgørelse

Klæbekraft på stål	4,8 N/mm
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Lagertemperatur	20 °C
Længde	33 m
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Klæbemiddel	akrylat
Producentbetegnelse	4910
Strækevne	300 %
Tykkelse	1 mm
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Mindst holdbar til	12 måned
Farve	transparent
Lager luftfugtighed	50 %
Bredde	19 mm
Produktnavnsegenskab	transparent
Produkttype	Klæbebånd