

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264835 QC/30 |
| GTIN | 4251414902978 |
| Artikelklasse | 29D |

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVUCL

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 26 mm

Midterforskydning L_3 : 16 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|-----------|
| Angrebsvinkel | 93 grader |
|---------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Midterforskydning L ₃ | 16 mm |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. |
| System | QC |
| ISO-kode vendeskærsplatte | SVUCL |
| Skære- / skillested | 20 mm |
| Vendeplatteskrue | 269023 1 |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 26 mm |
| Samlet længde L | 20 mm |
| Serie | Master Mute |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærehoved |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Spændeskruer Type 1 | 269023 1 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 269413 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |