

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: QC/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: QC

Skære- / skillested: 20 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVUCR

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 26 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 16 mm

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode vendeskærsplatte	SVUCR
---------------------------	-------

Serie	Master Mute
System	QC
Samlet længde L	20 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskrue	269023 1
Midterforskydning L <sub>3</sub>	16 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Skære- / skillested	20 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskrue Type 1	269023 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	269413
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500