

**PVC-klæbebånd, Farve: GREEN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**3M™ 764i** kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: Naturgummi

Farve: grøn

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,125 mm

**Teknisk beskrivelse**

## Datablad

Trækstyrke	2,28 N/mm
Klæbebåndstype	enkeltidet
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Tykkelse	0,125 mm
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
temperaturbestandig op til	29 °C
Bæremateriale	PVC-folie
Producentbetegnelse	764i
Farve	grøn
Strækevne	180 %
Bredde	50 mm
Længde	33 m
Lager luftfugtighed	50 %
Lagertemperatur	20 °C
Med liner	nej
Klæbemiddel	Naturgummi
Produkttype	Klæbebånd