

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: QC/33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til gevinddrejplatter str. 16.

Passer til:

Borestangskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

System	QC
Midterforskydning L_3	15 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Samlet længde L	22 mm
ISO-kode vendeskærplatte	SIR

Skære- / skillested	20 mm
Angrebsvinkel	93 grader
passende vendeskærsplatter	16
Serie	Master Mute
Vendeplatteskrue	269023 2
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269023 2
---------------------	----------