

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: QC/33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til gevinddrejeklatter str. 16.

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	20 mm
Samlet længde L	22 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Mindste forborings- \varnothing D _{min}	26 mm
Serie	Master Mute

ISO-kode vendeskærsplatte	SIL
passende vendeskærsplatter	16
Midterforskydning L ₃	15 mm
Vendeplatteskrue	269023 2
System	QC
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269023 2
---------------------	----------