

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/49****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestagsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: STUCL

passende vendeskærsplatter: TC.. 16T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 49 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	STUCL
---------------------------	-------

Midterforskydning L ₃	27 mm
System	DM
Samlet længde L	32 mm
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Angrebsvinkel	93 grader
Mindste forborings-Ø D _{min}	49 mm
Vendeplatteskrue	269023 3
Skrue til underlagsplatte	269015 2
Underlægsplade	259033 4
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer	269433
Spændeskruer Type 3	269023 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500