

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /
plattestørrelse: ST/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til :**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 25 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PCLNR

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{min} : 32 mm

Midterforskydning L_3 : 17 mm

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	25 mm
Underlægsplade	320610 P01
Plattestørrelse	12 mm
Knæled	320612 P01

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Midterforskydning L ₃	17 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNR
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Samlet længde L	35 mm
Vendeplattetilknytning	venstre og neutral
Fjederstift	320618 P01
Knæledsskrue	320611 P01
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskrue nr. 3 Type P01	320611 P01
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01