

Garant
**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /
plattestørrelse: ST/2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Artikelklasse	29D

Beskrivelse
Passer til :

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 32 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PCLNR

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{min} : 40 mm

Midterforskydning L_3 : 22 mm

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Vendeplattetilknøytning	venstre og neutral
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm

Knæledsskrue	320611 P01
Knæled	320612 P01
ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNR
Underlægsplade	320610 P01
Samlet længde L	35 mm
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstift	320618 P01
Skære- / skillested	32 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Spændeskrue nr. 3 Type P01	320611 P01
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01