

SWISS TOOLS

## Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNL
Underlægsplade	320610 P01
Fjederstift	320618 P01
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæled	320612 P01
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	35 mm
Knæledsskrue	320611 P01
Skære- / skillested	25 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	17 mm

Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	32 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

---

## Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01