

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skære- / skillested	40 mm
Vendeplatteskrue	320620 S01
Vendeplattetilknytning	højre og neutral
Midterforskydning L_3	27 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	40 mm
Angrebsvinkel	95 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved