

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Passer til:

Borestangsskifter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	25 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	35 mm
Vendeplatteskrue	320620 S01
Angrebsvinkel	95 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved