

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskifter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNL
Underlægsplade	320610 P01
Knæled	320612 P01
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
Knæledsskrue	320611 P01
Midterforskydning L_3	27 mm
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstift	320618 P01
Samlet længde L	40 mm
Vendeplattetilknøytning	højre og neutral

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skære- / skillested	40 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01