

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/10**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264826 ST/10 |
| GTIN | 2050002059207 |
| Artikelklasse | 29D |

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| ISO-kode vendeskærsplatte | SDQCR |
| Vendeplattetilknøytning | venstre og neutral |
| Samlet længde L | 35 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. |
| Midterforskydning L ₃ | 22 mm |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Skære- / skillested | 32 mm |

| | |
|--|--------------|
| Mindste forborings- \varnothing D_{\min} | 40 mm |
| Angrebsvinkel | 107,5 grader |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærehoved |