

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/9**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264910; 264930; 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 25 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDQCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 107,5 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 32 mm

Midterforskydning L_3 : 17 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	320626 S05/07
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	32 mm
Plattestørrelse	11 mm

Samlet længde L	35 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Vendeplattetilknýtning	venstre og neutral
Skære- / skillested	25 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCR
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Torx-skrue nr. 2 Type 2	320624 2
-------------------------	----------