

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	22 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings- $\varnothing D_{min}$	40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
Samlet længde L	35 mm
Vendeplattetilknytning	højre og neutral
Skære- / skillested	32 mm
Vendeplatteskrue	320620 S01
Plattestørrelse	12 mm
Angrebsvinkel	95 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved