

SWISS TOOLS

**Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	17 mm
Vendeplatteskrue	320626 S05/07
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCL
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Samlet længde L	35 mm
Skære- / skillested	25 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Angrebsvinkel	107,5 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved